

ADITAMENTO PARA OXÍGENO / AIRE / VACÍO SENCILLO / DOBLE



PÁG. 2

- ✓ Características
- ✓ Pruebas a las que se someten
- ✓ ¿Dónde se utilizan?
- ✓ Tipo de Conectores

GMÉDICA®
Equipo y accesorios médicos

www.gmedica.mx

FICHA TÉCNICA

FUNCIONALIDAD

Tipos de aditamento:

Los aditamentos sencillos son dispositivos que se conectan a las tomas de oxígeno, aire y vacío, proporcionando la regulación del flujo o succión, (adaptable a varios tipos de tomas).

Los aditamentos dobles para aire y/o vacío nos permiten tener en una misma toma de aire o vacío con dos salidas, proporcionando la regulación independiente del flujo o succión (adaptable a varios tipos de tomas).

Nota: Si no se contará con una toma de vacío se podría conectar una "Tromba Aramed" (982322) para aditamento de aire y generar succión (vacío) a través del Venturi de la tromba.

CÓDIGOS PARA SOLICITAR ADITAMENTOS

SENCILLO PARA AIRE	
CÓDIGO	TIPO
982306	ARAMED
982344	PURITAN
982365	CHEMETRON
982331	DISS
982332	INFRA ROSCABLE

CÓDIGOS PARA SOLICITAR ADITAMENTOS

DOBLES PARA AIRE	
CÓDIGO	TIPO
982307	ARAMED
982342	PURITAN
982385	CHEMETRON
982325	DISS
982369	INFRA ROSCABLE

CÓDIGOS PARA SOLICITAR ADITAMENTOS

SENCILLO PARA VACÍO	
CÓDIGO	TIPO
982335	ARAMED
982359	PURITAN
982371	CHEMETRON
982326	DISS

CÓDIGOS PARA SOLICITAR ADITAMENTOS

SENCILLO PARA OXIGENO	
CÓDIGO	TIPO
982500	ARAMED
982368	PURITAN

ADITAMENTO SENCILLO AIRE / DOBLE AIRE

1. Conexiones de salida europeo R 3/8 BSP, Manómetro de
2. 2" rango 0-14 kg/cm², Cuerpo fabricado en latón,
3. Cubierto con níquel >40 µm, Acabado en cromo y sellos
4. de la marca ARAMED con volantes de aluminio
5. anodizados identificados con el color del gas con base a la NFPA 99.

ADITAMENTO SENCILLO VACÍO/ DOBLE VACÍO

1. Conexiones de salida europeo R 3/8 BSP, Vacuómetros de 2"
2. rango 0-76 cmHg, Cuerpo fabricado en latón, Cubierto con
3. níquel >40µm, Acabado en cromo y sellos de la marca
4. ARAMED con volantes de aluminio anodizados identificados
5. con el color del gas con base a la NFPA 99.

ADITAMENTO SENCILLO OXÍGENO

1. Conexiones de salida europeo R 3/8 BSP, Manómetro de 2"
2. rango 0-14 k g/cm², Cuerpo fabricado en latón, Cubierto con
3. níquel >40 µm, Acabado en cromo y sellos de la marca
4. ARAMED con volantes de aluminio anodizados identificados
5. con el color del gas con base a la NFPA 99.

PRUEBAS A LAS QUE SE SOMETEN

1. Aditamento aire - Presión de prueba > 8 kg/cm² (Prueba de fuga con Nitrógeno).
2. Presión de trabajo 4 – 6 kg/cm² en manómetros.

¿DÓNDE SE UTILIZAN?

1. Urgencias.
2. Hospitalización.
3. Salas de Cirugía General.
4. Salas de Expulsión.
5. Neonatales.
6. U.C.I. (Unidad de Cuidados Intensivos).
7. U.C.I.N. (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales).

TIPO DE CONECTORES

Los Conectores Aramed, están fabricados bajo un estricto control de calidad:

Por su diseño, proporciona gran resistencia y seguridad al trabajar.

Conexión Aramed



Conexión Puritan



Conexión Chemetron



Conexión Diss

Conexión Infra Roscable