



Rev. Marzo 2026

NOMBRE DEL PRODUCTO

SILLA DE RUEDA STANDARD

CÓDIGO

SRA-23

MARCA

Blunding

CÓDIGO EAN

7801001016204

CATEGORÍA

Línea Ayudas Técnicas

DESCRIPCIÓN

La silla de ruedas Standard SRA-23 Blunding, es una ayuda técnica al movimiento, de tipo activo, con estructura liviana y de fácil manejo que permite al usuario la máxima funcionalidad, comodidad y movilidad. Esta diseñada tanto para ser autopropulsada como empujada por un acompañante, puede usarse en ambientes interiores y exteriores. Su armazón de acero con cruceta simple y 4 ruedas macizas, conforman una silla funcional y duradera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marco o estructura	Tubo de Acero de alta resistencia con acabado en pintura electrostática
Chasis	Diámetro tubo 2.0cm y 1.2mm de espesor, sin ajuste con cruceta simple
Asiento y respaldo	Tela desmontable, acolchada, antitranspirable y lavable, con bolsillo trasero
Ruedas delanteras	Macizas de (8") fabricada en PVC con horquilla de tipo fijo y rodamientos sellados
Ruedas traseras	Macizas de (23") aro de aluminio y rayos con eje fijo, aro de autopropulsión Metálico
Apoya brazos	Fijos acolchados con funda en PVC
Bastón de empuje	Empuñadura ergonómica y antideslizante en goma de alta densidad
Apoya piernas	Correa sujeción antideslizante en tela PVC con fijación de velcro
Apoya pies	Desmontable con regulación de altura rango 5 cm sin restricción de incrementos (con herramienta)
Frenos	Bilaterales de palanca en ambas ruedas traseras

Adicionales	Set de herramientas, manual en español
Seguridad	A) Un sistema de frenos bilaterales de palanca en ambas ruedas traseras que permite reducir la velocidad o bloquear el producto en posición de estacionamiento. B) Un protector lateral, bajo el apoyabrazos, que evita que la ropa del usuario u otro objeto entre en contacto con la rueda.
Durable	Producto de estructura robusta, elaborada en acero
Estable	Cuenta con cruceta simple y 4 ruedas macizas
Sencilla	Este producto es manipulable sin herramientas especiales
Práctica	Producto plegable, con ruedas delanteras multidireccionales y superficie lavable
Confortable	Su empuñadura en polietileno de alta densidad, antideslizante y ergonómica, proporciona una sensación de confort y seguridad. Los reposapiés son regulables.

MODELO

Longitud total	Ancho total	Altura total	Ancho silla plegada	Profundidad del asiento	Ancho del asiento	Altura del respaldo	Asiento a piso	Apoyapiés a piso
								
102 cm	63 cm	86 cm	25 cm	43 cm	46 cm	40 cm	47 cm	15-20 cm
Apoyabrazos a piso	Asiento a Apoyabrazos	Largo Apoyabrazos	Apoyapiés a rueda trasera	Capacidad de peso	Radio ruedas delanteras	Radio ruedas traseras		
								
77 cm	30 cm	33 cm	42.5 cm	Hasta 136 kg	8"	23"		

MANTENCIÓN

Al final de cada día:

- Revisar la integridad de las partes y piezas del producto para comprobar su desgaste y fijación. Importante el énfasis en el sistema de frenos y el ajuste de tornillos.
- En caso de desgaste deben ser sustituidos inmediatamente. Un elemento móvil desgastado es un gran peligro para una persona con movilidad reducida.
- Cerciorarse que no exista presencia de oxido en las partes metálicas.
- Utilizar un cepillo pequeño y un poco de agua para quitar el polvo y los residuos incrustados, que pueden dañar el buen funcionamiento del producto. Especialmente, en sistema de frenos y ruedas.

CERTIFICACIÓN Y REGISTROS

